

**Skruetvinge af støbejern, Spændvidde: 2500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860100 2500
GTIN	4008158011981
Artikelklasse	82C

Beskrivelse**Udførelse:**

Tempergods-spændearme i høj kvalitet; stærk prisme profilstål-glideskinne, riflet, el-galvaniseret. Letgående stålsjindel, bruneret med trapezgevind og bevægelig trykplade. Moment-hurtigjustering, spænder sikkert. **Uden beskyttelseshætte.**

Norm:

DIN 5117

Teknisk beskrivelse

Udladning	120 mm
Tværsnit, glideskinne	35×11 mm
Spændvidde	2500 mm
Produkttype	Skruetvinge

