



Sikkerhedsslangeopruller, kunststofhus Vand, Ø 9,5 ×13,5 mm, Type: 14S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080073 14S
GTIN	7391390327505
Artikelklasse	08A

Beskrivelse

Udførelse:

Sikkerhedsslangeopruller med **slangeføring** og kontrolleret, kraftig indtrækning. Meget brud fast og lukket **plasthus** til brug i smuds- og støvfri miljøer. Kompakt konstruktion og enkel væg- eller dækmontering med **180° svingningsområde**. **PU-slanger** egnet til højt flow og med stor slidstyrke samt tryklufttilslutning i stål.

Vandslangeopruller, velegnet til fugtige og våde miljøer, perfekt til spuleopgaver, væskeopfyldningsstationer og spuleområder. PU-slange, der med sin grønne farve er let at skelne.

Bemærk:

Vandkobling, se nr. 080149 str. 1/2.

Teknisk beskrivelse

Farve, slange	grøn
Anvendelig slangelængde	14 m
maks. driftstryk	9 bar
Materiale, hus	Kunststof
Farve, hus	blå
Materiale, slange	Polyurethan

Oprulningsautomatik SCS	ja
Indvendig slange-Ø	9,5 mm
Tilslutning, udgang	3/8 tommer
Udvendig slange-Ø	13,5 mm
Tilslutning, indgang	3/8 tommer
Kabinet, højde	409 mm
Kabinet, bredde	490 mm
Kabinet, dybde	190 mm
Egnet til	Væsker
Produktnavnsegenskab	Ø 9,5 × 13,5 mm
Produkttype	Slangeopruller

Tilbehør

Sikkerhedskobling med udvendigt gevind, aluminium Udvendig tilslutningsgevind 1/2 tommer	080153 1/2
Universel enhåndsbetjent lynkobling til vandleddninger Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080149 1/2