

## Vangepar LNS 100×50, Vangelængde: 2700 mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	991337 2700
GTIN	4058255037407
Artikelklasse	96P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kasseformede, koldformede profiler med påsvejsede spænder. Hvert spænde har 5 stabile kroge for en optimal lastoverførsel til pallereolstativet. Hyldebelastning indtil 3250 kg pr. vangepar.

#### Leveringsomfang:

2 stk. vanger til montering i gavrammerne, inklusive 2 sikringsstifter til hver.

#### Lakering:

Som RAL 2004 orange, **pulverlakeret**.

#### Bemærk:

Nye vanger med dybden 50 mm kan kun kombineres parvis med gamle vanger med dybden 40 mm.

Vangehøjde: 100 mm

Bæreevne pr. vangepar: 1840 kg

### Teknisk beskrivelse

Bæreevne pr. vangepar	1840 kg
Vangelængde	2700 mm
Vange, type	LNS 100×50
Brugsområde	Pallereol
Vangehøjde	100 mm
Produkttype	Dele til pallereol

