



IMPACT-sæt sekskant, 1/2" med drejelig kunststofyulle, Antal dele: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	651265 3
GTIN	4000896128754
Artikelklasse	630

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststofyulle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.

Kunststofyullen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.

Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

- Med drejelig kunststofyulle (udvendigt) til beskyttelse af fælge ved påsætning af hjulskruer.
- Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestylen løber frit.
- Med kunststof-indsats til beskyttelse af overfladerne på hjulskruerne.
- Sekskantet Transactionsprofil bidrager til højere standtider.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Indhold:

1 topnøgleindsats nr. 651260 af hver: Str. 17; 19; 21

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivprofil	6-kant-hoved
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Topnøgle med kunststofyulle	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed drejelig kunststofyulle Nøglestørrelse 19 mm	651260 19
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed drejelig kunststofyulle Nøglestørrelse 17 mm	651260 17
IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tommemed drejelig kunststofyulle Nøglestørrelse 21 mm	651260 21