

**Pladebor HSS Enkeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 5mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 113341 5      |
| GTIN                | 4045197964533 |
| Artikelklasse       | 12B           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Ekstremt brudsikker** som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcenterende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser) for at undgå fastklemning.

Overflade vaporiseret.

Mål svarende til DIN 1897.

Spids form C.

**Anvendelse:**

**Specielt til boring i plader.**

**Teknisk beskrivelse**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Tolerance, nom. Ø                            | h8         |
| Samlet længde L                              | 62 mm      |
| Norm                                         | DIN 1897   |
| Spånnotlængde L <sub>c</sub>                 | 17 mm      |
| Nominel Ø D <sub>c</sub>                     | 5 mm       |
| anbefalet maksimal boreddybde L <sub>2</sub> | 9,5 mm     |
| Antal skær Z                                 | 2          |
| Spidsvinkel                                  | 135 grader |
| Belægning                                    | ubelagt    |
| Skæremateriale                               | HSS        |
| Indvendig køling                             | nej        |

|             |           |
|-------------|-----------|
| Farvering   | uden      |
| Produkttype | Spiralbor |

**Brugerdata**

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer       | betinget egnet |                |          |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet |                |          |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet |                |          |
| tør                          | egnet          |                |          |