

**Pladebor HSS dobbeltsidet, ubelagt, Ø DC h8: 3,1mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 113421 3,1 |
| GTIN | 4045197964625 |
| Artikelklasse | 12B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Overflade vaporiseret.

Ekstremt brudsikker som følge af den korte spiral og den kraftige kernestigning. Selvcentrerende spids. **Rundslebet hele vejen rundt** (uden faser), for at undgå fastklemning. Spids form C.

Mål svarende til DIN 1897.

Anvendelse:

Specielt til boring i plader.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------|
| Tolerance, nom. Ø | h8 |
| Norm | DIN 1897 |
| Samlet længde L | 49 mm |
| Antal skær Z | 2 |
| Spånnotlængde L _c | 12 mm |
| anbefalet maksimal boreddybde L ₂ | 7,4 mm |
| Nominel Ø D _c | 3,1 mm |
| Spidsvinkel | 135 grader |
| Belægning | ubelagt |
| Skæremateriale | HSS |
| Indvendig køling | nej |

| | |
|-------------|-----------|
| Farvering | uden |
| Produkttype | Spiralbor |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminiumskunststoffer | betinget egnet | | |
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |