

Garant**Stålskruetvinge med klapgreb, Spændvidde: 600 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860490 600
GTIN	4045197605702
Artikelklasse	81D

Beskrivelse**Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade med integreret **spindelsikring forhindrer frigørelse** af spindlen ved vibrationer. Maksimal kraftoverførsel takket være **kraftskraft** med praktisk Haptoprene®-overflade og slagfast PP-kerne. Skridsikker overfladestruktur, også med våde og olieindsmurte hænder.

Tvinge helt i stål med klapgreb. Hurtig lukning og fastspænding på emnet i låst, lodret grebsposition. **Kraftfuldt og ubesværet arbejde med udklappet greb.**

Tværsnit, glideskinne: 25×12 mm

Udladning: 120 mm

Teknisk beskrivelse

Udladning	120 mm
Tværsnit, glideskinne	25×12 mm
Spændvidde	600 mm

Produkttype

Skruetvinge