



Kraftig U-formet skruetvinge i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861000 300
GTIN	4008158027043
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne og fast bøjle i profilstål, sejhærdede og el-galvaniserede. Sænksmedet glidebøjle, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærkt, letgående stålsjindel med trapezgevind og bevægelig (op til 35°) specialtrykhætte, sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

Anvendelse:

Til spænding af T-bjælker, dobbelte T-bjælker og U-stål samt til at gribe profiler og bjælkekroppe.

Maks. spændetryk op til ca. 12.000 N.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	300 mm
Tværsnit, glideskinne	30×15 mm
Udladning	140 mm
Dybde på U-formet bøjle	100 mm
Vægt	3,7 kg

Produkttype

Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappe inklusive monteringsmateriale

861130