

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 25 mm, fra firkant: 27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290332 27
GTIN	4045197965400
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 3
Mindste forborings-Ø D_{min}	27 mm
Nyttelængde L_1	100 mm
Midterforskydning L_3	14,5 mm
egnet til firkant	27 - 37 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø D_1	25 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

