

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 32 mm, fra firkant: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290334 8
GTIN	4045197965417
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	4 mm
Skrue	290399 1
Nyttelængde L ₁	30 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	8 mm
egnet til firkant	8 - 10 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø D ₁	8 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L _s	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

