

**Garant****Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 25 mm, fra sekskant: 37mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290342 37
GTIN	4045197965646
Artikelklasse	29K

## Beskrivelse

**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-kordinaten.

## Teknisk beskrivelse

Skrue	290399 3
Nyttelængde $L_1$	126 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	37 mm
Midterforskydning $L_3$	19,5 mm
egnet til sekskant	37 - 45 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø $D_1$	35 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

