

Garant**Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 32 mm, fra sekskant: 17mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290344 17
GTIN	4045197965677
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Bemærk:

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-kordinaten.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	16 mm
Skrue	290399 2
Midterforskydning L_3	8,5 mm
Nyttelængde L_1	56 mm
egnet til sekskant	17 - 28 mm
Skaft-Ø	32 mm
Skærholder-Ø D_1	15 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

