

Garant**Profilstødholder til sekskant-skæreforsatser Ø DS 25 mm, fra sekskant: 11 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	290342 11
GTIN	4045197965615
Artikelklasse	29K

Beskrivelse

Bemærk:

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-kordinaten.

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	5,5 mm
Skrue	290399 1
Mindste forborings-Ø D_{min}	10,5 mm
Nyttelængde L_1	40 mm
egnet til sekskant	11 - 17 mm
Skaft-Ø	25 mm
Skærholder-Ø D_1	10 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	90 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

