



Stålskruetvinge, Spændvidde: 1250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860500 1250
GTIN	4008158034294
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålsjindel med trapezgevind, bruneret.

Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Spændekraft indtil 6000 N.

Teknisk beskrivelse

Udladning	120 mm
Spændvidde	1250 mm
Tværsnit, glideskinne	28x11 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Trykkappesortiment8 dele Trykplade-Ø 37 mm

860115 37