

**Stålskruetvinge, Spændvidde: 120mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	860500 120
GTIN	4008158033792
Artikelklasse	83K

Beskrivelse**Udførelse:**

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Letgående stålskruetvinge med trapezgevind, bruneret. Bevægelig trykplade, der kan skiftes uden brug af værktøj, fra str. 160. Spændekraft indtil 6000 N.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	120 mm
Udladning	60 mm
Tværsnit, glideskinne	15×6 mm
Producentbetegnelse	GZ
Produkttype	Skruetvinge

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/860500-120>

