



Helstøbt skruetvinge, Spændvidde: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	860600 120
GTIN	4008158034324
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Skinne/fast bøjle i trukket blankstål, glidebøjle i sænksmedet stål - begge dele sejhærdede og el-galvaniserede. Spændearm med selvlåsende kliksegment. Åbnes med udløsningsknap. Bevægelig trykplade, pulverlakeret spændearm.

Maks. spændekraft op til 8500 N.

Anvendelse:

Til **hurtig** og nem **spænding med højt spændetryk**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	0,5 kg
Tværsnit, glideskinne	15×6 mm
Udladning	60 mm
Spændvidde	120 mm
Produkttype	Skruetvinge

