

**Slibeskive (ZA), Ø 76,2 mm, Korn: 120****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	554019 120
GTIN	4045197966407
Artikelklasse	52E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Zirkonkorund (ZA) med **et optimalt forhold mellem pris og ydelse** af hensyn til rentabel anvendelse på stål og ikke-jernholdige metaller.

**Teknisk beskrivelse**

Korn	120
Skive-Ø	76,2 mm
Slibemiddelforkortelse	ZA
Produktnavnsegenskab	Ø 76,2 mm
maks. omdrejningstal	25000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibeskive

**Brugerdata**

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet
Stål < 55 HRC	egnet
Stål < 60 HRC	egnet
Stål < 67 HRC	betinget egnet
INOX	betinget egnet
Ti	betinget egnet
GG (G)	egnet
CuZn	betinget egnet
tør	egnet