



Udvendig og indvendig hulspidsforsænkerset, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	839655 3
GTIN	7290003240937
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Udførelse:

Via trykbolten i skaftet kan afgraterklingen stilles **lodret**, så den kan stikkes ind i borehullet. Afgratningen er nem at udføre, fordi **klingen skærer i begge retninger** og blot skal drejes 180°. Klingen kan skiftes. Sekskantnøgle til udskiftning af klinge sidder i skaftet.

Anvendelse:

Ideel til afgratning af huller udvendigt og indvendigt på svært tilgængeligsteder.

Leveringsomfang:

1 udvendig og indvendig hulspidsforsænker nr. 839650 af hver: Str. 1; 2; 3

Teknisk beskrivelse

Til borings-Ø	10 – 22 mm
Til borings-Ø	3 – 5,5 mm
Til borings-Ø	5 – 10 mm
Af hensyn til maksimal boringsdybde t	15 mm
Af hensyn til maksimal boringsdybde t	17 mm
Af hensyn til maksimal boringsdybde t	52 mm

Antal afgratere	3
Produkttype	Afgratere

Tilbehør

Afgrater til udvendige og indvendige huller Type 1	839650 1
Afgrater til udvendige og indvendige huller Type 3	839650 3
Afgrater til udvendige og indvendige huller Type 2	839650 2