

**HOLEX****Højeffektiv skruetvinge helt i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	861120 250
GTIN	4045197657381
Artikelklasse	82C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stål-spindel med trapezgevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg, kan drejes op til 35°. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

**Anvendelse:**

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner. 35°. **Maks. spændetryk op til ca. 12000 N.**

**Teknisk beskrivelse**

Tværsnit, glideskinne	30×15 mm
Udladning	140 mm
Spændvidde	250 mm
Vægt	2,8 kg

Produkttype

Skruetvinge

---

**Tilbehør**

Trykplade Type GSP

861121 GSP

Trykplade Type GSV

861121 GSV