



## Bærebakke pendlende Mobil, Type: 125



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	361338 125
GTIN	4250364403306
Artikelklasse	34A

### Beskrivelse

#### Anvendelse:

Bærebakker anvendes til fastgørelse af grebsindsatser nr. 361238; 361240; 361245; 361250 samt grebsindsatser nr. 361160.

Mobil bakke pendulerende til udligning af spændeflader, der ikke er parallelle. Grebsindsatser kan skrues variabelt i forskellige hulafstande for at kunne spænde forskellige geometrier på.

#### Passer til :

Skruestik nr. 361290; 361302.

### Teknisk beskrivelse

Kæbebredde b	189 mm
c	24 mm
c <sub>1</sub>	53,5 mm
Kæbehøjde h	20 mm
Kæbelængde l	103,5 mm
Spændeområde maksimalt rundt	330 mm
Spændeområde, min. rund	50 mm
Spændeområde, maks. firkant	489 mm
Spændeområde, min. firkant	25 mm

passer til farvekode	Titan
passer til farvekode	Titan 2
passer til farvekode	LCV125G
Produkttype	Skruestikkæbe