

**Garant****Skæreskive, high performance-udførelse EKSTRA SMAL, INOX, Skive-Ø: 230mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563272 230
GTIN	4045197967473
Artikelklasse	51M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Specialtype til **INOX**.

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**.

Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen gratdannelse.**

**Specifikation:**

**A46-BF.**

**Teknisk beskrivelse**

Borings-Ø	22,23 mm
Skive-Ø	230 mm
Skivebredde	1,9 mm
Formbeskrivelse	lige

Specifikation	A46-BF
Til materialetykkelse	5,7 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		