

**Skæreskive PREMIUM\*\*\* EKSTRA SMAL, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563406 125
GTIN	9003172442884
Artikelklasse	53T

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Specialtype** til skæring af **ikke-jernholdige metaller som f.eks. aluminium, messing, bronze etc.**

**Anvendelse:**

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .

**Specifikation:**

**A60N-BFP.**

**Bemærk:**

Skivetykkelsen bør udgøre mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres.

**Teknisk beskrivelse**

Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1 mm
Specifikation	A60N-BFP
Skive-Ø	125 mm

Borings-Ø	22,23 mm
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Aluminium
optimeret til materiale	Ikke-jernholdige metaller og uædle metaller
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		