



C-skruetvinge, Spændvidde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861550 100
GTIN	4008158019208
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

C-formet, smedet i stål, sejhærdet. Kraftigt spindel med trapezgevind og bevægelig trykplade.

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til 22000 N.

Teknisk beskrivelse

Spindeltykkelse	16 mm
Spændvidde	100 mm
Udladning	75 mm
Produkttype	Skruetvinge