



C-skruetvinge, Spændvidde: 150mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861550 150
GTIN	4008158019222
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

C-formet, smedet i stål, sejhærdet. Kraftigt spindel med trapezgevind og bevægelig trykplade.

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til 22000 N.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	150 mm
Spindeltykkelse	18 mm
Udladning	95 mm
Produkttype	Skruetvinge