



## Rørgribetang med kunststofbakker



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	862150
GTIN	4008158009667
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sejhærdet profilstålskinne; **hurtigjustering; trinløst indstillelige tangkæber; indstillelig spændekraft** (maks. 4.000 N).

Med prismebacker til at holde runde dele med samme diameter. (inkl. beskyttelsesbacker i kunststof, temperaturbestandig til 200 °C).

Udladning: 65 mm

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	110 mm
Udladning	65 mm
Produkttype	Gribetang