



Justerbar skruetvinge, Spændvidde: 300mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861600 300
GTIN	4008158035819
Artikelklasse	83K

Beskrivelse

Udførelse:

Fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), el-galvaniseret. Glidebøjle i stål med trapezgevindspindel og trykplade, der kan vippe op til 30°. Ved at vende glide-bøjlen kan skruetvingen bruges til **udspilingsopgaver** (udadgående tryk).

Anvendelse:

Maks. spændetryk op til ca. 7500 N.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, glideskinne	28×11 mm
Spændvidde	300 mm
Vægt	2,4 kg
Udladning	120 mm
Produkttype	Skruetvinge

Tilbehør

Tryksko

861605