



## Ekstra tung high performance-skruetvinge i stål med specialtrykhætte, Spændvidde: 500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	861400 500
GTIN	4008158007717
Artikelklasse	83K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Skinne og fast bøjle i trukket blankstål (specialprofil), sejhærdede og el-galvaniserede. Glidebøjle i stål, sænksmedet, sejhærdet og el-galvaniseret. Slidstærk, letgående stålspindel med metrisk gevind. Lang levetid takket være varmebestandig specialtrykplade med sinterstålindlæg, kan drejes op til 35°. Sejhærdet og bruneret spindel med forskydeligt T-greb.

#### Anvendelse:

Til tunge og meget tunge opgaver ved fastspænding af emner i stålindustrien, smedeværksteder, lastbil- og maskinindustrien osv. Den bevægelige specialtrykhætte gør det muligt at spænde skrå emner op til 35°. **Maks. spændetryk op til ca. 35000 N.**

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde	500 mm
Udladning	200 mm
Vægt	12,2 kg
Tværsnit, glideskinne	50×25 mm

Produkttype

Skruetvinge

---

**Tilbehør**

Trykkappe inklusive monteringsmateriale

861430

Spindel med spændepind og trykkappe

861440

Gevindbøsning med sikringsring

861450