



Batteridrevet bajonetsav, Type: M18FHZ



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078220 M18FHZ
GTIN	4058546030575
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.

- **Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**

Med effektiv, kulfri POWERSTATE™ motor.

- **REDLINK PLUS™-elektronik med digital overbelastningssikring med større ydelse.**
- **REDLITHIUM-ION™-akku med enkeltcelleovervågning for at sikre lang levetid.**
- **22 mm vandring og 3000 min⁻¹ til maksimal kontrol.**
- **Vipbar sål, muliggør optimering af klingeposition.**

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert HD Box, 2x 18 V akkuer, hurtiglader og savklinge.

Bemærk:

Sablsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	M18FHZ-502X
Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹

Vægt	2,6 kg
Bemærk	FIXTEC, LED
Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. vibration iht. EN	9,9 m/s ²
Batterispænding	18 V
Slaglængde	22 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18