

Ansell**Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-738, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

094567 7

GTIN

10076490448940

Artikelklasse

04P

Beskrivelse**Udførelse:**

HyFlex® 11-738. FORTIX™-teknologi forlænger takket være forstærkning på tomlens inderside skærebeskyttelseshandskens levetid. Coatingen af vandbaseret PU og nitril er med den gode gribeevne især egnet til håndtering af planglas og andre skarpkantede - også let olieindsmurte - komponenter.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Clase de protección frente a cortes: C

Cut protection class: C

Viiltosuojaluokka: C

Classe de protection anti-coupure: C

Vágásvédelmi kategória: C

Categoria di protezione antitaglio: C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
EN 388:2016	4X42C
Bæremateriale	INTERCEPT™
Belægning	PU, nitril
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker