

uvex**Nitrilhandsker, par uvex phynomic C5, Handskestørrelse: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

094548 9

GTIN

4048612051719

Artikelklasse

04U

Beskrivelse**Udførelse:**

uvex phynomic C5. Let og fintfølede skærebeskyttelseshandske med fugtafvisende og fleksibel, vandbaseret polymer-coating. Meget god gribeevne i tørt og lettere fugtigt arbejdsmiljø. Egnede til anvendelse i forbindelse med sensibel hud (dermatologisk bekræftet).

uvex phynomic-serien. Særligt let, fleksibel skærebeskyttelseshandske med god pasform. Optimalt

egnet til opgaver, der kræves en særlig høj grad af føleevne. Oeko-Tex® standard 100 og uden silikone.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para alimentos

Glove characteristics: Silicone-free

Glove characteristics: Levnedsmiddelcertificering

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

EN 388:2016: 4X42C

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Handskestørrelse | 9 |
| Beskyttelseskategori | Kategori II |
| Handsketype | Skærebeskyttelsehandsker |
| Handskeegenskab | Silikonefri |
| Handskeegenskab | Levnedsmiddelcertificering |
| Beklædning, standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| EN 388:2016 | 4X42C |
| Bæremateriale | Polyamid, HPPE |
| Belægning | Nitril |
| Anvendelsesområde | Præcision |
| Farve | grå / blå |
| Skærebeskyttelsesklasse | C |
| Produkttype | Skærebeskyttelsehandsker |