

Hartig

Mikrometerskrue, Måleområde: 0-25mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	420542 0-25
GTIN	4250099600209
Artikelklasse	46P

Beskrivelse**Udførelse:**

Finslebne måleflader forsynet med hårdmetal. Hærdet, slebet målespindel. Præcision højere end DIN 863. Fiksering med spændearm. Med fremtrukket skralde og isoleringshåndbeskyttelse. Med tydeligt indgraverede og sorte delstreger og tal.

Anvendelse:

Med den direkte aflæsning på 5 µm særligt egnet til kvalitetskontrol.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,005 mm
Kalibrering	B1
Måletromleinddeling	1/50 mm
Fejlgrænse	1,5 µm
Måletromle-Ø	25 mm
Måleområde	0 - 25 mm
Udførelse, spindel	hærdet, slebet
Spindel-Ø	8 mm
Norm	Fabriksstandard
Friktionsskralde	ja

Isolering til håndbeskyttelse	ja
Måleværktøj	analog
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

DAkS-kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100
Kalibrering Mikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm	022000 25