



Digital dybdeskydelære IP 67 med dataudgang, Måleområde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	418746 200
GTIN	2050001949691
Artikelklasse	46P

Beskrivelse

Udførelse:

Meget stort, kontrastrigt LCD-display. 8 mm høje tal. Med preset (forindstilling af mål). Skydelæren er ufølsom over for vand, kølemiddel, olie og støv.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948 str. USB2. Målebro.

Teknisk beskrivelse

Talhøjde, LCD-display	8 mm
Kalibrering	A1
Fejlgrænse	0,02 mm
Tværsnit, måleskinne	12×4 mm
Antal medfølgende batterier	1
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Aflæsning	0,0005 tommer

Måleområde	0 - 200 mm
Brolængde	100 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Aflæsning	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Tilslutningskabel Type USB2	498948 USB2