



Trearmet aftrækker, Type: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 2
GTIN	4021176013478
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Teknisk beskrivelse

Effekt	7 t
Spændedybde til	150 mm
Spændvidde, udvendigt	35 - 160 mm
Spændvidde, indvendigt	100 - 220 mm
Producentbetegnelse	30
Antal kroge	3

Maks. moment	150 Nm
Udvendig sekskant	22 mm
Vægt	3,815 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

Tilbehør

Reservetrykspindel Type 2	880150 2
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 2/150 mm	880200 2/150
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/150 mm	880220 2/150
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 2/300 mm	880320 2/300