



## Digitalt universal-skydelæresæt IP 67, Måleområde: 150mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415555 150
GTIN	4029713019235
Artikelklasse	46P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Digital universal-skydelære „Pocket Talent“, der kan anvendes til forskellige indvendige og udvendige målinger (indstik, noter, gevind etc.). Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 7,5 mm høje tal. Inklusive PRESET-funktion (forindstilling af måleværdi).

#### Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Leveringsomfang:

Skydelære, indstillingslære 50 mm, 2 par måleindsatser til målinger udvendigt og indvendigt. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

#### Specialtilbehør:

Alle reserve- og specialfølere nr. 434900 434915 med gevind M2,5. Datakabel nr. 498940.

### Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kæbelængde	40 mm
Måleområde	0 - 150 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	0,03 mm
Aflæsning	0,0005 tommer

Batteritype	Knapcelle
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Digimatic-interface
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Kalibrering	A1
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

## Tilbehør

Tilslutningskabelsimplex med datatast Type D2	498940 D2
Hårdmetal-føler Type 2	434910 2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type R2	498940 R2
Tilslutningskabelsimplex med datatast Type USB2	498940 USB2
Rubin-føler Type 2	434915 2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
Stål-føler Type 2	434900 2