



## Trearmet aftrækker, Type: 6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880130 6
GTIN	4021176006203
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med reverserbare aftrækkerarme (**til udvendigt og indvendigt arbejde**). Aftrækkerarmene kan forskydes på traversen til forskellige emne-Ø. Travers og aftrækkerarme af kvalitetsværktøjsstål; kraftig spindel med 2-sidet spindelspids (kugle og spids).

#### Anvendelse:

Universelt anvendelig til aftrækning af lejer, skiver, tandhjul osv. Ved 880100 str. 5 kan spændedybden på 400 mm (normal) udvides til 700 mm ved at indstille armene.

Spændvidde, udvendigt: 220 - 650 mm

Spændvidde, indvendigt: 290 - 740 mm

Spændedybde til: 200 mm

Effekt: 20 t

### Teknisk beskrivelse

Spændvidde, udvendigt	220 - 650 mm
Spændvidde, indvendigt	290 - 740 mm
Effekt	20 t

Spændedybde til	200 mm
Antal kroge	3
Udvendig sekskant	41 mm
Maks. moment	650 Nm
Vægt	25 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker

## Tilbehør

Hydraulisk spindel Type 2	880170 2
Ekstra aftrækkerarme, par Type / spændedybde 3/200 mm	880200 3/200
Ekstra aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 3/200 mm	880220 3/200
Forlængede aftrækkerarme (3 stk.) Type / spændedybde 4/500 mm	880320 4/500