


TOGX 06T104 neutral, W57, Type: BK8430

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268864 BK8430
GTIN	4047109201491
Artikelklasse	24T

Beskrivelse

TOGX 06T104 neutral BK8430 Type: BK8430

Skæredybde a_p : 0,5 - 1,5 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 300 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 120 - 180 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Sekundær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 1,5 mm
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	120 - 180 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 300 m/min
Type	BK8430
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	P

ISO-kode, vendeskærsplatte	TOGX 06T104
Antal skift/skær	3
Produktnavnsegenskab	W57
Spånvinkel	14 grader
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning