



Digital skydelære "Ultra Light", Måleområde: 3000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415542 3000
GTIN	7640125712841
Artikelklasse	46A

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstrem let skydelære. Måleskinne i aluminiumshulprofil, meget stiv vha. fire hærdede og slebne stålstænger. Meget stort LCD-display med talhøjde på 20 mm. Udvendige kæber i rustfrit, hærdet stål med titanbelægning. Målekraftbegrænsning med henblik på konstant målekraft (7,5 – 11,5 N). Udskiftelige cylinderstifter til indvendige målinger. Funktioner: Preset, maks./min.-, delta, visning af øvre og nedre tolerancegrænser.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 2 stifter til indvendig måling på kæben.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498948.

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Kalibrering	A1
Fejlgrænse	0,2 mm
Kæbelængde	202 mm
Måleområde	0 - 3000 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme

Aflæsning	0,0005 tommer
Talhøjde, LCD-display	20 mm
Aflæsning	0,01 mm
Vægt	3,2 kg
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Interface	RS232C-interface
Interface	USB-interface
Måleværktøj	digital
Produkttype	Universalskydelærer

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 3000 mm	021000 3000
---	-------------

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype CR2032	081560 CR2032
--	---------------