



## Aftrækker med spændebøjle på siden, Type: 3



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 881200 3      |
| GTIN                | 4021176028403 |
| Artikelklasse       | 83U           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Specielt formede gribeflader på aftrækkerarmene, der sammen med en spændebøjle gør det muligt at kile lejet løst (nr. 881180).

**Anvendelse:**

Til aftrækning af tandhjul, spidshjul, styrearme osv.

Spændvidde, udvendigt: 50 - 150 mm

Spændedybde til: 140 mm

Effekt: 7,5 t

### Teknisk beskrivelse

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Spændvidde, udvendigt | 50 - 150 mm |
| Effekt                | 7,5 t       |
| Spændedybde til       | 140 mm      |
| Maks. moment          | 175 Nm      |
| Udvendig sekskant     | 24 mm       |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Antal kroge | 2                 |
| Vægt        | 3,16 kg           |
| Produkttype | Toarmet aftrækker |