

**Dobbeltsidet klæbebånd, Breddexlængde (mmxm): 19X50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083775 19X50
GTIN	4054596425934
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ 9088-200 er et tyndt dobbeltsidet klæbebånd med polyester-bæremateriale til mange forskellige montageopgaver. Takket være sin modificerede akrylatlim klæber det ideelt på metal, papir, pap og mange kunststoffer. Den høje gennemsigtighed og temperaturbestandighed samt gode bearbejdningsegenskaber giver uendelige anvendelsesmuligheder.

Anvendelse:

Montering, tilpasning, fastgørelse af f.eks. displays, pyntelister eller plakater. Til indendørs og udendørs brug.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Klæbemiddel: Modificeret akrylat

Farve: transparent

Tykkelse: 0,2 mm

Teknisk beskrivelse

Tykkelse	0,2 mm
----------	--------

Farve	transparent
Bredde	19 mm
Producentbetegnelse	9088-200
Længde	50 m
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet papir
temperaturbestandig op til	150 °C
Lagertemperatur	16 - 25 °C
Klæbemiddel	Modificeret akrylat
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Klæbekraft på stål	1,16 N/mm
Mindst holdbar til	24 måned
Anvendelse	Fastgørelse
Bæremateriale	PET-folie
Strækevne	10 %
Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Bemærk	UV-bestandig
Bemærk	Skærefast
Produkttype	Klæbebånd