



Trearmet aftrækker med forudindstillelig spændvidde, Type: 5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	880960 5
GTIN	4021176850684
Artikelklasse	83U

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig aftrækker med stor spændekraft og god spændeydelse. Ved hjælp af indstillingsnøglen indstilles de symmetriske arme let til den ønskede spændvidde. Den del, der skal trækkes af, spændes **kraftsluttende** fast, så gribearmene **ikke** kan **springe af eller frigøres**. Til udvendig aftrækker **og** indvendig aftrækker.

Anvendelse:

Til afmontering af særligt fastsiddende kuglelejer, tandhjul, remskiver og lignende dele.

Teknisk beskrivelse

Spændedybde til	275 mm
Spændvidde, indvendigt	300 - 425 mm
Spændedybde	50 mm
Spændvidde, udvendigt	30 - 350 mm
Effekt	10 t
Producentbetegnelse	12

Udvendig sekskant	27 mm
Antal kroge	3
Maks. moment	300 Nm
Vægt	13,485 kg
Produkttype	Trearmet aftrækker