

Garant**Cleaningpoint bestykket, Type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987121 S
GTIN	4045197977595
Artikelklasse	91M

Beskrivelse**Udførelse:**

Vridningsstabil korpus af pladestål. Mellemvæg med firkantede huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm. Forsynet med opsamler til genbrugsmaterialer, holdersæt og papirrulleholder.

Leveringsomfang:

Cleaning Point nr. 987101: 1 stk. i str. S

Opsamler til genbrugsmaterialer nr. 987110: 2 stk. i str. 45

Holdersæt nr. 987116: 1 stk.

turkis papirrulleholder nr. 089160 str. W1.: 1 stk.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016.

Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9 mm

Højde: 1700 mm

Bredde: 725 mm

Dybde: 634 mm

Korpusdybde: 524 mm

Vægt: 81 kg

Teknisk beskrivelse

Bredde	725 mm
Dybde	634 mm
Højde	1700 mm
Type	S
Vægt	81 kg
Korpusdybde	524 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Skydehåndtag Farve BLUE	920135 BLUE
Skydehåndtag Farve BLACK	920135 BLACK