



## Polygriptang med 2K-greb, Hel længde: 250mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813722 250
GTIN	4003773082392
Artikelklasse	83D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Parallelt** styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

**Indgrebs-finindstilling** med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Kemisk sortfarvet polygriptang, flerkomponentgreb. **Laserforarbejdet skala (metrisk på forsiden og tommemål på bagsiden)** muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

#### Anvendelse:

**Skånsomt fæste** på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

#### Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde	250 mm
Kæbelængde	30 mm
Spændvidde	0 - 52 mm
Produkttype	Polygriptang

### Tilbehør

Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 250	813725 250
--	------------

