



Polygriptang, Hel længde: 250mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813702 250
GTIN	4003773082385
Artikelklasse	83D

Beskrivelse

Udførelse:

Parallelt styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

Indgrebs-finindstilling med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne. Slaget mellem gribebladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Kemisk sortfarvet polygriptang, greb med plastovertræk. **Laserforarbejdet skala (metrisk)** på forsiden og **tømmemål** på bagsiden) muliggør indstilling af nøglestørrelsen på forhånd.

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	30 mm
Hel længde	250 mm
Spændvidde	0 - 52 mm
Produkttype	Polygriptang

Tilbehør

Skånekæber til tangnøgle6 dele Størrelse 250	813725 250
--	------------