

Hylde- basisreol, Dybde 500 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1300mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990504 2000/1300
GTIN	4004514217547
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Reolhøjde	2000 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1360 mm
Antal hylder	5
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal profilrammer	2
Hylde, dybde	500 mm
Reoldybde	500 mm
Hylde, bredde	1300 mm
maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 500X500 mm	990581 500X500
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 300X500 mm	990581 300X500
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 200X500 mm	990581 200X500

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 400X500 mm	990581 400X500
Hylde, forzinket Breddexdybde 1300X500 mm	990580 1300X500
Klemfod	990852