



## Møtrikknuser, Til møtrikker: M4-M14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Artikelklasse	83U

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med hydraulisk presse til knusning af fastsiddende eller fastrustedede møtrikker (kvalitet 5-10) uden beskadigelse af skruebolten. Dobbelt forkrøpning, så det også bliver muligt at arbejde på steder med begrænset plads. Med hærdet mejselskær. Betjenes enkelt ved stramning af trykskruen. Når møtrikken er knust, skrues trykskruen tilbage igen, og knusingskæret føres tilbage til anslag. Str. M18 – M30 til skruer i rustfrit stål – op til M30 ved kvalitet 8, op til M24 ved kvalitet 10.

#### Bemærk:

Ved str. M4 – M14 må trykskruen spændes med **maks. 60 Nm**, ved str. M14 – M24 med **maks. 70 Nm** og ved str. M18 – M30 med **maks. 50 Nm**. Overskridelse af tilspændingsmomentet er ikke tilladt og kan medføre ødelæggelse af værktøjet og ulykker.

### Teknisk beskrivelse

Hel længde, uden trykspindel	185 mm
Spændvidde	7 - 24 mm
Mejselskærebredde	18 mm
Til møtrikker	M4-M14
Produkttype	Møtrikknusere

## Tilbehør

Reservemejselskær Til møtrikker M4-M14

884910 M4-M14