

Hyldebasisreol, Dybde 500 mm, Højde / hylde bredde: 2500/1000mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	990544 2500/1000
GTIN	4004514202895
Artikelklasse	96P

Beskrivelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 250 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Antal profilrammer	2
Reolhøjde	2500 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Antal hylder	6
Hylde, dybde	500 mm
Reoldybde	500 mm
Hylde, bredde	1000 mm
maks. belastning pr. enhed	1800 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	250 kg
Hylde, tykkelse	40 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 500 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket Breddexdybde 1000X500 mm	990582 1000X500
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højdexdybde 410X500 mm	990583 410X500
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højdexdybde 310X500 mm	990583 310X500
	990583 510X500

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde
510X500 mm

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde
210X500 mm

990583 210X500