

Hylde- basisreol, dybde 800 mm, Højde / hylde bredde: 2000/1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990512 2000/1000
GTIN	4004514222343
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 150 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:**Opstillingsmål:**

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal profilrammer	2
Antal hylder	5
Reolhøjde	2000 mm
Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Reolkonstruktion	Basisreol
Hylde, dybde	800 mm
Reoldybde	800 mm
Hylde, bredde	1000 mm
maks. belastning pr. enhed	1300 kg
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	150 kg
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	dybde 800 mm
Produkttype	Hyldereol

Tilbehør

Hylde, forzinket Breddexdybde 1000X800 mm	990580 1000X800
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højdexdybde 500X800 mm	990581 500X800
Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højdexdybde 400X800 mm	990581 400X800
	990581 300X800

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde
300X800 mm

Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde
200X800 mm

990581 200X800

Klemfod

990852