

Hyldebasisreol, Dybde 500 mm, Højde / hylde bredde: 2500/1300mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990544 2500/1300 |
| GTIN | 4004514217899 |
| Artikelklasse | 96P |

Beskrivelse

Udførelse:

T-profilramme og hylde forzinket. Kan leveres med en maksimal **hyldebelastning** på 250 kg pr. hylde. Lagerniveauer kan indstilles i intervaller på 25 mm. Hurtig opstilling takket være enkel indstiksførelse.

Belastning pr. enhed: ved højde 2000 mm 1300 kg, ved 2500 mm 1700 kg, ved 3000 mm 2300 kg.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Påbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde, i alt: Nom. dybde + 36 mm

Anvendelse:

Ideel til industri, håndværk, handel, administration, arkiv osv. med optimal pladsudnyttelse.

Leveringsomfang:

Basisreol med krydsstivere. 1 diagonalstiver pr. påbygningsreol.

Bemærk:

- **Klemfødder medfølger.**
- **Gulv- og vægmontering medfølger ikke.**
- **Passende gulvforankring nr. 990854.**
- **Kan kun betjenes fra én side pga. krydsstiver til stabilisering.**

- Den frie knæklængde (K) må ikke være mere end 600 mm.
- Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|--------------|
| Reolhøjde | 2500 mm |
| Antal profilrammer | 2 |
| Opstillingsmål, basisreol, bredde | 1360 mm |
| Antal hylder | 6 |
| Reolkonstruktion | Basisreol |
| Hylde, dybde | 500 mm |
| Reoldybde | 500 mm |
| Hylde, bredde | 1300 mm |
| maks. belastning pr. enhed | 1800 kg |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 250 kg |
| Hylde, tykkelse | 40 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol |
| Materiale | forzinket |
| Produktnavnsegenskab | Dybde 500 mm |
| Produkttype | Hyldereol |

Tilbehør

| | |
|--|----------------|
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 210X500 mm | 990583 210X500 |
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 310X500 mm | 990583 310X500 |
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde×dybde 410X500 mm | 990583 410X500 |

| | |
|--|-----------------|
| Hylde, forzinket Breddexdybde 1300X500 mm | 990582 1300X500 |
| Indstiksskilleplader, faste, forzinkede Højde x dybde 510X500 mm | 990583 510X500 |
| Klemfod | 990852 |