

**Garant****Parallelskruestik med udskiftelige bakker, Kæbebredde: 140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

967110 140

GTIN

4045197694201

Artikelklasse

91J

**Beskrivelse****Udførelse:****Sænksmedet helt i stål – går garanteret ikke i stykker.**

**Åbnes foran.** Med rørspændebakker under de normale bakker. Kraftig, CNC-bearbejdet præcisionsspindel med valset gevind. Spindel og styrebaner er beskyttet mod snavs. Stor hærdet amboltflade til opretnings- og prægningsarbejde. Dobbelt justerbar føring. Indsatte spændebakker, overfladehærdede. Riflet på den ene side, glat på den anden (kan udskiftes).

**Infotekst:**

Faldsikringsskiver.

Præget måleskala

Føringsindstilling: Unbrakoskruer med messingtryksskiver – utrolig let gang.

Kraftige rørspændebakker.

**Fordel:**

- **Spændepind med faldsikring i begge sider – ingen generende støj udvikling.**
- **Hurtig åbning og lukning takket være stor gevindstigning på spindlen.**
- **Udskiftelig spændepind.**
- **Præget åbningsviddeskala.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive fastgørelsesmateriale til montering på filebænken.

**Bemærk:**

Passende højdeindstillingsudstyr, se nr. 967520.

## Teknisk beskrivelse

Åbningsretning	åbnes foran
Spændvidde	200 mm
Materiale	sænksmedet stål
Spændedybde	95 mm
Vægt	19 kg
Rørspændebakker til opspænding af rør med udvendig Ø	1 – 2.3/4 tommer
Kæbebredde	140 mm
Produkttype	Parallel-skruestik

## Tilbehør

Underlagsplade til skruestik	967330
Drejeplade, enkelt Passer til skruestik str. 140	967140 140
Opspændingssystem med drejebakke Kæbebredde 140 mm	967150 140
Reservebakker, par med skruer til skruestik Kæbebredde 140 mm	967145 140
Højdeindstillingsudstyr til skruestik nr. 967100 / 7110 Passer til skruestik str. 140	967520 140
Underlagsplade til skruestik, bambus Størrelse 300X250	967328 300X250