



Nitrilhandsker, par KryTech 579, Handskestørrelse: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094465 10
GTIN	3245425791202
Artikelklasse	06D

Beskrivelse

Udførelse:

KryTech 579. Til meget fintfølede arbejder i kun let tilsmudset og tørt arbejdsmiljø. Høj fingerfærdighed og optimal føleevne. **Åndbart og svedabsorberende materiale.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Pasform	god
EN 388 slidstyrke	4
Gribeevne ved fugt	moderat
Føleevne	meget god
Materiale, belægning	PU
EN 388 skærestyrke	3

Handkestørrelse	10
Varmebeskyttelse	kendes ikke
DMF-fri	nej
Åndbarhed	god
EN 388 perforationsstyrke	3
silikonefri	ja
EN 388 rivestyrke	4
Gribeevne ved olie	moderat
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Universalhandsker
Indhold	96
Handskeegenskab	latexfri
EN 388	4342B16
Bæremateriale	PEHD
Belægning	PU
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / hvid
Vægt	25 g
Længde	220 - 270 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker